

Tabella indicativa delle pressioni massime di esercizio a temperatura di 20°C per tubi saldati secondo le seguenti norme / Indicative table for maximum pressures at 20°C for stainless steel tubes according to the following standards

Diametro / Diameter	Spessore / Thickness	Aisi 304-321-316 Ti kg/cm²	Aisi 304L-316L kg/cm²
48,3	2,00	72,00	60,00
48,3	2,60	94,00	78,00
48,3	2,90	105,00	87,00
48,3	3,20	115,00	96,00
50,0	1,50	52,00	43,00
50,0	2,00	70,00	58,00
53,0	1,50	49,00	41,00
54,0	2,00	65,00	54,00
60,3	1,65	48,00	40,00
60,3	2,00	58,00	48,00
60,3	2,60	75,00	62,00
60,3	2,90	84,00	69,00
60,3	3,20	92,00	77,00
60,3	3,60	104,00	86,00
70,0	1,50	37,00	31,00
70,0	2,00	50,00	41,00
76,1	1,65	38,00	31,00
76,1	2,00	46,00	38,00
76,1	2,60	60,00	49,00
76,1	2,90	66,00	55,00
76,1	3,20	73,00	61,00
76,1	3,60	82,00	68,00
83,0	1,50	31,00	26,00
84,0	2,00	41,00	34,00
88,9	1,65	32,00	27,00
88,9	2,00	39,00	33,00
88,9	2,60	51,00	42,00
88,9	2,90	57,00	47,00
88,9	3,20	63,00	52,00
88,9	3,60	71,00	59,00
88,9	4,00	78,00	65,00
101,6	1,65	28,00	23,00
101,6	2,00	34,00	28,00
101,6	3,00	51,00	43,00

103,0	1,50	25,00	21,00
104,0	2,00	34,00	28,00
114,3	1,65	25,00	21,00
114,3	2,00	30,00	25,00
114,3	2,60	40,00	33,00
114,3	2,90	44,00	37,00
114,3	3,20	49,00	40,00
114,3	3,60	55,00	46,00
114,3	4,00	61,00	51,00
129,0	2,00	27,00	22,00
139,7	2,00	25,00	21,00
139,7	2,60	32,00	27,00
139,7	3,00	37,00	31,00
139,7	4,00	50,00	41,00
154,0	2,00	23,00	19,00
156,0	3,00	34,00	28,00
168,3	2,00	21,00	17,00
168,3	2,60	27,00	22,00
168,3	3,00	31,00	26,00
168,3	3,60	37,00	31,00
168,3	4,00	41,00	34,00
204,0	2,00	17,00	14,00
205,0	2,50	21,00	18,00
206,0	3,00	25,00	21,00
219,1	2,00	16,00	13,00
219,1	2,60	21,00	17,00
219,1	3,00	24,00	20,00
219,1	3,60	29,00	24,00
219,1	4,00	32,00	26,00
254,0	2,00	14,00	11,00
256,0	3,00	20,00	17,00
273,0	2,00	13,00	11,00
273,0	2,60	17,00	14,00
273,0	3,00	19,00	16,00
273,0	3,60	23,00	19,00
273,0	4,00	26,00	21,00